

Wiring Instructions

Cord range: 18/3 SV to 12/3 SO;.250" to .600" diameter maximum.

Important: Use copper wire only. Do not tin conductors.

1. Loosen cord clamp screws. Do not remove screws. Loosen face screws and separate units. Do not remove screws.
2. Insert wire through cord hole. If cord is too large for cord hole, cut away the inner ring. Remove outer jacket 7/8". Strip conductors 5/16" and twist strands.
3. Connect green (grounding) wire to green, black (hot) wire to brass, white (neutral) wire to silver screws. Insert wires under clamps and tighten screws securely. No loose strands.
4. Reassemble plug. Front section is keyed to fit properly in one location only. Tighten the face screws, then tighten cord clamp.

Must be installed and used in accordance with electrical codes.

Instrucciones para la Conexión de Alambrado

Calibre del Cordón: 18/3 SV a 12/3 SO;.250" a 600" de diámetro máximo.

Importante: Use sólo alambre de cobre. No estañe los conductores.

1. Afloje los tornillos de la grapa para cordón. No remueva los tornillos. Afloje los tornillos del frente y separe las unidades. No remueza los tornillos.
2. Inserte el alambre a través del agujero para el cordón. Si el cordón es demasiado grande para el agujero del cordón, corte lejos el anillo interno. Remueva 7/8" de la camisa exterior. Pele 5/16" de los conductores y tuerza los filamentos.
3. Conecte el alambre verde (de conexión a tierra) al tornillo verde, el alambre negro (vivo) al tornillo bronceado, el alambre blanco (neutro) al tornillo plateado, y apriételes con firmeza. No deje filamentos sueltos.
4. Ensamble el enchufe de nuevo. La sección frontal está acuñada para ajustarse correctamente en una sola ubicación. Apriete los tornillos del frente y luego apriete la grapa para el cordón.

Debe instalarse y usarse de acuerdo a los códigos eléctricos.

Pass & Seymour/Legrand

Syracuse, NY 13221

1-800-223-4185
www.passandseymour.com
P/N 340694 Rev. B