


**Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: IC7000**

Country of Origin: Made in China • Pays d'origine: Fabriqué en Chine • Pais de origen: Hecho en China



The Broadcast Intercom Room Unit, PN IC7000-XX is for interior use only and fits in a single gang deep box (20 cu.in.) or a low voltage ring. The room unit is part of the Selective Call Intercom family and can participate in a selective call, initiate a broadcast page, and has the ability to talk to the last Door Unit that rang.

La station pour salle d'interphone de diffusion, PN IC7000-XX, est réservée à un usage à l'intérieur et est adaptée à une boîte simple (327,75 cm<sup>3</sup> [20 cu.in.]) ou à un anneau basse tension. Cette station fait partie de la famille des interphones d'appel sélectif et peut être utilisée pour émettre un appel sélectif, lancer une page de diffusion, et permet également de communiquer avec la dernière unité extérieure ayant sonné.

La unidad interior para transmisión de intercomunicador, n.º de pieza IC7000-XX, está destinada para uso interior solamente y cabe en una caja de un solo juego (327,7 cm<sup>3</sup> [20 pulg. cub.]) o en un aro de bajo voltaje. La unidad interior es parte de la familia de intercomunicadores de llamada selectiva y puede participar en una llamada selectiva, iniciar una página de transmisión, y tiene la capacidad de hablar a la última unidad de la puerta que sonó.

**Figure 1**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Please read these instructions completely before you begin.

**NOTICE D'INSTALLATION**

Veuillez lire toutes ces instructions avant de commencer.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

Lea completamente estas instrucciones antes de comenzar.

**1** Run a Cat 5/5e/6 cable from the enclosure where the Selective Call Intercom Module will be installed to the single gang box or LV ring at the Broadcast Room Unit location. This run cannot exceed 330 feet (100 meters). Legrand recommends the box be mounted 56" from the floor to the bottom of the box. Terminate each end of the Cat 5/5e/6 cable/s with an RJ45 plug per Figure 1 (568A).

Faites passer un câble de catégorie 5/5e/6 du boîtier devant accueillir le module d'interphone d'appel sélectif vers la boîte simple ou l'anneau basse tension dans la station pour salle d'interphone de diffusion. La longueur du câble ne doit pas dépasser 100 mètres (330 pieds). Legrand recommande un espacement de 142,24 cm (56 pouces) entre la base de la boîte et le plancher. Raccordez chaque embout de câble de catégorie 5/5e/6 à un connecteur RJ45, conformément à la figure 1 (568A).

Tienda un cable cat. 5/5e/6 desde el gabinete donde se instalará el módulo de intercomunicador de llamada selectiva en una caja de un solo juego o en un aro de bajo voltaje en el lugar de la unidad interior para transmisión. Este tendido no puede superar los 100 metros (330 pies). Legrand recomienda montar la caja a 142,2 cm (56") desde el piso hasta el fondo de la caja. Termine cada extremo del o de los cables cat. 5/5e/6 con un enchufe RJ45 según la Figura 1 (568A).

**2** At the Broadcast Room Unit location, plug the terminated Cat 5/5e/6 cables from the enclosure into the RJ-45 on the back of the unit. Attach the unit to the box or LV ring using the supplied screws. Then attach the wall plate.

Au niveau de la station pour salle d'interphone de diffusion, raccordez les embouts de câble de catégorie 5/5e/6 dépassant du boîtier au connecteur RJ45 à l'arrière de l'unité. Fixez l'unité à la boîte ou à l'anneau basse tension à l'aide des vis fournies. Ensuite, fixez la plaque murale.

En el lugar de la unidad interior para transmisión, enchufe los cables cat. 5/5e/6 con terminación desde el gabinete hacia dentro del RJ-45 en la parte posterior de la unidad. Conecte la unidad a la caja o al aro de bajo voltaje con los tornillos suministrados. Luego coloque la placa de pared.

**3** After all Units and Modules are connected, apply power to the Selective Call Intercom Module and verify system functionality.

Une fois toutes les unités et tous les modules connectés, alimentez le module d'interphone pour appels sélectifs, puis vérifiez la fonctionnalité du système.

Después de que todas las unidades y los módulos estén conectados, energice el módulo de intercomunicador de llamada selectiva para verificar la funcionalidad del sistema.

**door:** Pressing this button will allow you to communicate with the last Door Unit that rang its door tone. Hold in the door button while speaking and let it go to listen for a response.

**porte :** En appuyant ce bouton, vous pourrez communiquer avec la dernière station extérieure ayant déclenché son signal. Maintenez le bouton enfoncé pendant que vous parlez, puis relâchez la pression pour écouter votre interlocuteur.

**puerta:** Presione este botón y podrá comunicarse con la última unidad de la puerta cuyo timbre sonó. Mantenga presionado el botón de la puerta mientras habla y suéltelo para escuchar una respuesta.


**monitor:** Press this button once to put the Unit in monitor mode and the monitor button will change its normal white backlit color to red. This means that all active room units will be able to hear what is happening at this location. Press the monitor button again to return to normal mode. **Note:** When in monitor mode, a door chime ring will not be heard.

**surveillance :** Appuyez une fois sur ce bouton pour faire basculer l'unité en mode surveillance. Dans ce cas, le bouton passera du mode blanc rétroéclairé habituel à une couleur rouge. Cela veut dire que toutes les stations pour salle actives seront en mesure d'entendre ce qui se passe à cet emplacement. Appuyez de nouveau sur le bouton surveillance pour passer en mode normal. **Remarque :** Lorsque ce mode est activé, cette unité ne reproduira pas le carillon de porte.

**supervisión:** Presione este botón para pasar la unidad al modo monitor, y el botón monitor cambiará su color blanco retroiluminado a rojo. Esto significa que todas las unidades interiores activas podrán escuchar lo que sucede en este lugar. Presione el botón monitor de nuevo para regresar al modo normal. **Nota:** En el modo monitor, no se escuchará el timbre de la puerta en esta unidad.

**volume:** Pressing the volume + rocker will increase the volume level while pressing on the - rocker will decrease volume. You can also hold in the volume + or - rocker until you have reached the desired volume level.

**Figure 2**



**volume:** La touche + du bouton à bascule de volume vous permet d'augmenter le volume, tandis que la touche - du bouton à bascule vous permet de baisser le volume. Vous pouvez également maintenir la pression sur les touches + ou - du bouton à bascule jusqu'à atteindre le volume souhaité.

**volumen:** Si presiona el interruptor + de volumen, aumentará el nivel de volumen, y si presiona el interruptor -, el volumen disminuirá. También puede mantener presionado el interruptor + o - hasta que haya alcanzado el nivel del volumen deseado.

**do not disturb:** Press this button once to put the unit in dnd mode and the button will change its normal white backlit color to red. While in dnd mode, both the speaker and microphone of the unit will be inactive. Press the button again to return the unit back to normal mode.

**ne pas déranger:** Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre l'unité en mode « Ne pas déranger » et le témoin LED passera du mode blanc rétroéclairé habituel à une couleur rouge. Lorsque le mode « Ne pas déranger » est enclenché, le haut-parleur et le microphone de la station seront désactivés. Appuyez de nouveau sur le bouton pour faire basculer la station en mode normal.


**no molestar:** Presione este botón una vez para pasar la unidad al modo do not disturb, y el LED cambiará su color blanco retroiluminado a rojo. En el modo do not disturb, tanto el auricular como el micrófono de la unidad estarán inactivos. Presione el botón de nuevo para regresar la unidad al modo normal.

**talk:** Depressing this button will allow you to communicate with all other active room units. Hold in the talk button while speaking, and let it go to listen for a response.

**parler :** Appuyez sur ce bouton pour communiquer avec toutes les autres stations pour salle actives. Maintenez le bouton enfoncé pendant que vous parlez, puis relâchez la pression pour écouter votre interlocuteur.

**hablar:** Presionar este botón le permitirá comunicarse con todas las demás unidades interiores activas. Mantenga presionado el botón talk mientras habla y suéltelo para escuchar una respuesta.

**Figure 3**



Cat 5e cable from IC5010 module

Câble de catégorie 5e du module IC5010

Cable cat. 5e del módulo IC5010

This device is verified to comply with Part 15 Class B of the FCC Rules.

Cet appareil est vérifié pour se conformer à la partie 15 classe B de la FCC.

Este aparato está verificado para cumplir con la parte 15 clase B de la FCC.

**legrand®**